


# připojovací deska VABS-S7-S-G14

č. dílu: 563396

FESTO



## katalogový list

| parametr                   | hodnota                                      |
|----------------------------|--|
| montážní poloha            | libovol.                                     |
| provozní tlak v Mpa        | 0 ... 1 MPa                                  |
| provozní tlak              | 0 ... 10 bar                                 |
| provozní médium            | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]  |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS         | VDMA24364-zóna III                           |
| stupeň krytí               | IP65   |
| typ upevnění               | průchozí dírou                               |
| připojení pneumatiky 1     | G1/4   |
| připojení pneumatiky 2     | příruba 1/4<br>připojovací obrazec NAMUR     |
| připojení pneumatiky 3     | G1/4   |
| upozornění k materiálu     | ve shodě s RoHS                              |
| materiál těsnění           | NBR  |
| materiál desky             | povrchově upravený hliník                    |