

spojovací hřídel KSK-50-

č. dílu: 563710

FESTO

pro synchronní paralelní chod pohonů s ozubeným řemenem DGE-ZR a EGC-TB.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
jmenovitá délka	200 ... 2,000 mm
montážní poloha	vodorovn.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS