


ventily s narážkou ve tvaru kuličky VMEM-BTC-M32U-M-G18

č. dílu: 563774

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2monostabilní, v klidu otevř.
typ ovládání	mechanick.
stavební šířka	20 mm
normální jmenovitý průtok	500 l/min
provozní tlak	4.5 ... 8 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	4 mm
návod k použití	nepoužívat jako mechanický doraz
typ řízení	nepřímo řízené
napájení řídicím tlakem	vnitřní
maximální rychlost ovládání při osovém ovládání	0.6 m/s
maximální rychlost ovládání při bočním ovládání	0.2 m/s
max. spínací frekvence	3 Hz
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
ovládací síla	44 N
max. síla na ovládání	80 N
max. příčná síla na ovládání	30 N
hmotnost výrobku	148 g
typ upevnění	dle volby: montáž do panelu průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 3	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvářeni eloxovaný
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tvářeni eloxovaný