


**kabel**  
**NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V**  
č. dílu: 563782

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
elektrické připojení	přímá zásuvka / přímá zásuvka Sub-D / Sub-D 15 pinů / 9 pinů
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	standard
min. poloměr ohybu kabelu	79 mm
průměr kabelu	6.6 mm
typ kabelu	LIYCY
struktura kabelu	6x0,34 stíněno
barevný kód izolace vodičů	DIN 47100
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-30 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
Material cable sheath	PVC
barevný plášť kabelu	šedá
Material housing	pokovený plast kov
Material electrical contact	pozlaceno