

redukční ventil s filtrem MS9-LFR-NG-D7-EUM-AG-PSI-AS

č. dílu: 564130

FESTO

Maximální výstupní tlak 12 barů, filtr 40 μm, s manometrem, uzamykatelná ovládací hlavice, kovová nádobka, ruční odpouštění kondenzátu, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
řada	MS
pojistka ovládání	s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 μm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
konstrukce	nepřímo řízený membránový redukční ventil s filtrem
max.množství kondenzátu	220 ml
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	0.8 ... 20 bar
rozsah řízeného tlaku	0.3 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.3 bar
provozní médium	třída jakosti vzduchu 5:7:- dle DIN ISO 8573-1
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	5.7.- dle DIN ISO 8573-1
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,400 g
typ upevnění	dle volby: příslušenstvím instalace vedení
informace o materiálu krytu	zesílený PA
informace o materiálu zkrutné podložky	POM
informace o materiálu držáku filtru	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu přípojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu upevňovacího úhelníku	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu filtru	PE
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu spojky modulů	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu membrány	NBR
informace o materiálu nádobky	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění nádobky	NBR
informace o materiálu hledítka	PA
informace o materiálu oddělovacího talíře	POM
informace o materiálu narážky ventilu	hliník legovaný pro tváření NBR POM