



redukční ventil MS9-LR-NG-D5-AG-PSI-AS

č. dílu: 564139

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	9
řada	MS
pojistka ovládání	s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	libovol.
konstrukce	nepřímo řízený membránový redukční ventil
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	0.8 ... 20 bar
rozsah řízeného tlaku	0.3 ... 4 bar
max. tlaková hystereze	0.3 bar
provozní médium	třída jakosti vzduchu 5:7:- dle DIN ISO 8573-1
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,400 g
typ upevnění	dle volby: příslušenstvím montáž do panelu instalace vedení
informace o materiálu krytu	zesílený PA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu upevňovacího úhelníku	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu spojky modulů	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu membrány	NBR
informace o materiálu narážky ventilu	hliník legovaný pro tváření NBR POM