

Šroubení L s nástrčnou koncovkou QBLF-1/4-1/4-U

Číslo dílu: 564659

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|--|--|
| Velikost | standard |
| Jmenovitá světlost | 0.157 in |
| Druh těsnění na závitovém čepu | Potah |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Tvar | tvar L |
| Velikost balení | 10 |
| Konstrukce | Princip push-pull |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi |
| Shoda s LABS | VDMA24364-zóna III |
| Okolní teplota | 0 °C...60 °C |
| Max. utahovací moment | 8.85 ft lbf |
| Hmotnost výrobku | 0.801 oz |
| Způsob upevnění | vnější šestihran 11/16 |
| Připojení pneumatiky 1 | Vnitřní závit 1/4 NPT |
| Pneumatické připojení 2 | pro hadici s vnějším průměrem 1/4" |
| Okolní teplota, °F | 32 °F...140 °F |
| Barva uvolňovacího kroužku | šedá |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál tělesa | mosaz, poniklováno PBT |
| Materiál těsnění závitu | PTFE |
| Materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| Materiál těsnění hadice | NBR |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice | silně legovaná ocel, nerezová |