

L-šroubení s nástrčnou koncovkou QBLV-3/8-3/8-U

č. dílu: 564743

FESTO

Možnost natočení o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	0.236 "
typ těsnění na závitovém dílku:	potah
montážní poloha	libovol.
konstrukční tvar	tvar L
velikost balení	5
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.095 ... 1 MPa 0.95 ... 10 bar 13.775 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. utahovací moment	16.226 ft-lbf
hmotnost výrobku	3.146 oz
typ upevnění	dutý šroub s vnějším šestihranem
připojení pneumatiky 1	vnější závit NPT, 3/8
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 3/8"
teplota okolí ve Fahrenheitech	32 ... 140 °F
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	poniklovaná mosaz PBT
materiál těsnění závitu	PTFE
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel