


# konektor NECU-S-M12G4-HX-Q7

č. dílu: 564947

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
povolení	c UL us - Recognized (OL)
četnost připojení	3
hmotnost výrobku	33.3 g
elektrické připojení	4 piny kódování A M12x1 přímý konektor/zařezávací svorky
rozsah provozního napětí DC	0 ... 48 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 48 V
zatížitelnost proudem při 40°C	6 A
napěťová pevnost	0.8 kV
přípustný průměr kabelu	4.7 ... 6 mm
přípustný průměr jednotlivého vodiče	≥ 0.1 mm
přípustný průměr vodiče	1.6 ... 2 mm
průřez přívodu	0.34 ... 0.75 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál aretace šroubu	zinkový tlakový odlitek, poniklováno
materiál těsnění	FPM PUR
materiál nástrčných kontaktů	pozlaceno
přípustná izolace vodiče	PVC