


přívodní kabel NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE15

č. dílu: 565280

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
vlastnost vedení	pro statické použití
rozsah provozního napětí DC	≤ 24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	2.95 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	500 g
elektrické připojení	25 pinů zásuvka Sub-D
struktura kabelu	18 x 0,34 mm ²
průměr kabelu	9,5 mm
délka kabelu	2,5 m
typ upevnění	4-40UNC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	TPE
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno