


přívodní kabel NEBV-S1W44-K-5-N-LE39

č. dílu: 565287

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
vlastnost vedení	pro statické použití
rozsah provozního napětí DC	≤ 24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	0.86 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	850 g
elektrické připojení	44 piny zásuvka Sub-D
struktura kabelu	40 x 0,14 mm ²
průměr kabelu	8,9 mm
délka kabelu	5 m
typ upevnění	4-40UNC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	TPE
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno