


# přívodní kabel NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

č. dílu: 565288

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
vlastnost vedení	pro statické použití
rozsah provozního napětí DC	$\leq 24$ V
zatížitelnost proudem při 40°C	0.86 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	1,530 g
elektrické připojení	44 piny zásuvka Sub-D
struktura kabelu	40 x 0,14 mm <sup>2</sup>
průměr kabelu	8,9 mm
délka kabelu	10 m
typ upevnění	4-40UNC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	TPE
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno