


nástrčné šroubení CRQS-3/8-3/8-U

č. dílu: 565323

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------------|---|
| velikost | standard |
| jmenovitá světlost | 0.315 " |
| montážní poloha | libovol. |
| konstrukční tvar | přímý tvar |
| velikost balení | 1 |
| konstrukce | princip push-pull |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 ... 1.4 MPa -0.95 ... 14 bar -13.775 ... 203 psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -20 ... 150 °C |
| max. utahovací moment | 13.276 ft-lbf |
| hmotnost výrobku | 0.917 oz |
| použitelná vedení | PFAN |
| typ upevnění | vnější šestihran 45/64 |
| připojení pneumatiky 1 | vnější závit NPTF, 3/8 |
| připojení pneumatiky 2 | pro vnější průměr hadice 3/8" |
| teplota okolí ve Fahrenheitech | -4 ... 302 °F |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál uvolňovacího kroužku | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál těsnění hadice | FPM |
| materiál svěrného segmentu hadice | vysoce legovaná nerezová ocel |