


připojovací lišta VABM-L1-14W-G14-5

č. dílu: 566645

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---------------------------------------|
| rozměr rastru | 16 mm |
| max. počet ventilových pozic | 16 |
| provozní tlak v Mpa | -0.09 ... 1 MPa |
| provozní tlak | -0.9 ... 10 bar |
| povolení | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| max. utahovací moment při montáži na lištu | 1.5 Nm |
| max. utahovací moment upevnění ventilů | 0.65 Nm |
| max. utahovací moment při montáži na stěnu | 3 Nm |
| hmotnost výrobku | 454 g |
| připojení pomocného řídicího tlaku 12/14 | M5 |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84 | M5 |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 4 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 5 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál připojovací lišty | hliník legovaný pro tvářeni |