


# zásuvka s kabelem NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2

č. dílu: 566666

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	8 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec S
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	2
elektrické připojení 1, druh upevnění	aretační západkou
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
rozsah provozního napětí DC	0 ... 60 V
zatížitelnost proudem při 40°C	3 A
délka kabelu	0.5 m
vlastnost vedení	pro statické použití
průměr kabelu	3.4 mm
struktura kabelu	2x0,14
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm <sup>2</sup>
konce vodičů	zbaveno pláště prosté odstřížení
stupeň krytí	IP40
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-5 ... 60 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	šedá
materiál tělesa	POM
barva tělesa	černý
materiál nástrčných kontaktů	měděná slitina pocínováno
materiál izolačního pouzdra	PVC