


vícepólový konektor CPV10-VI-P2-1/8-C

č. dílu: 566709

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu Ex (ATEX)
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK EX podle předpisů UK RoHS
certifikát ochrany před výbuchem Ex v rámci EU	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX)
certifikát vydavatele	IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X
kategorie ATEX pro plyny	II 2G
ATEX kategorie pro prach	II 2D
Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů	Ex eb IIC Gb
Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu	Ex tb IIIC Db
Ex - teplota okolí	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	300 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS prosté halogenů prosté mědi
materiál těsnění	NBR
materiál desky	hliník legovaný pro tváření