

elektrická přípojovací deska VAVE-L1-1VL2-LP

č. dílu: 566723

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
ochrana proti přepólování	bipolárn.
přídavné funkce	zhášení jisker
indikace stavu signálu	LED
jmenovité provozní napětí DC	24 V 12 V
napěťová pevnost	0.8 kV
stupeň znečištění	3
rozšířená teplota okolí	-5 - 60 °C
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-5 ... 50 °C
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	7.8 g
průřez přívodu	0.14 mm ²
elektrické připojení	splétaný vodič
délka kabelu	1 m
konce vodičů	dutinka pro vodič
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	klip
barva tělesa	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA