

elektrická připojovací deska VAVE-L1-1L2-LR

č. dílu: 566727

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
ochrana proti přepólování	pro provozní napětí
přídavné funkce	zhášení jisker omezení proudu po sepnutí
indikace stavu signálu	LED
jmenovité provozní napětí DC	24 V
napěťová pevnost	0.8 kV
stupeň znečištění	3
povolení	RCM Mark
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-5 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	7.8 g
průřez přívodu	0.14 mm ²
elektrické připojení	splétaný vodič
délka kabelu	1 m
konce vodičů	dutinka pro vodič
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	klip
barva tělesa	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA