


modul AS-i CESA-GW-AS-CO

č. dílu: 567033
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	85 mm x 120 mm x 83 mm
ovládací prvky	4 tlačítka
indikace stavů	zobrazení LCD žlutá LED režim projektování zelená LED pro normální provoz AS-Interface zelená LED: napětí AS-Interface je v pořádku zelená LED master PROFIBUS zelená LED pro programování slave zelená LED pro napětí ZAP LED pro chybu konfigurace
provozní napětí	napětí AS-Interface 30 V DC
proudový příkon	200 mA z obvodu AS-Interface
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
skladovací teplota	-25 ... 85 °C
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 55 °C
zkouška necitlivosti vůči nárazům	podle EN 61131-2
zkouška necitlivosti vůči otřesům	podle EN 61131-2
hmotnost výrobku	520 g
rozhraní pro síť, rychlost přenosu	10 kbit/s až 1 Mbit/s
rozhraní pro síť, technika připojení	konektor 5 pinů COMBICON
rozhraní pro síť	CANopen, Device Specification CiA DS-301
rozhraní pro programování/diagnostiku	sériová sběrnice RS 232
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel