


# hadice z plastu PEN-U

č. dílu: 567448

FESTO

Dbejte prosím na minimální množství v objednávce.



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	5/8
vlastností hadice	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
podmínky pro zkoušky hadice	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
provozní tlak závislý na teplotě	-14,4 ... 58 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda podle prohlášení výrobce na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-22 ... 140 °F
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 5/8"
barva	modrý hnědý žlutá zelená přírodní červená černý stříbrný bílý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE