

Hadice z plastu PLN-.-U

Číslo dílu: 567449

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|---------------------------------------|---|
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi |
| Provozní tlak závislý na teplotě | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Upozornění k provoznímu tlaku | voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C |
| Provozní médium | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:--] voda (tekutá, bez ledu) |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Vhodnost pro použití v potravinářství | viz rozšířené informace o materiálu |
| Okolní teplota | -22 °F...178 °F |
| Barva | modrá hnědá žlutá zelená přírodní červen. černá stříbrná bílá |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |
| Materiál hadice | PE |