

elektromagnetický ventil

MHJ9-QS-1/4-HF/LP-U

č. dílu: 567794

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládní	elektrický
stavební šířka	9 mm
normální jmenovitý průtok	160 l/min
provozní tlak	0.5 ... 4 bar
konstrukce	sedlový ventil bez pružiny pro návrat do základní polohy
typ návratu do původní polohy	pneumatická pružina
stupeň krytí	IP40
rozměr rastru	9.5 mm
upozornění k provozu	neprovozovat bez průtoku Při montáži do bloku s průtokem max. teplota okolí 45 °C.
princip těsnění	tvrdý
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládní	žádný
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
hodnota B	0.36
hodnota C	0.66 l/sbar
max. spínací frekvence	500 Hz
spínací čas při 4 barech a 24 V v novém stavu	1 ms
vypínací čas při 4 barech a 24 V v novém stavu	0.4 ms
spínací čas při 4 barech a 48 V v novém stavu	0.8 ms
vypínací čas při 4 barech a 48 V v novém stavu	0.4 ms
spínací čas při 4 barech a 12 V v novém stavu	1.3 ms
vypínací čas při 4 barech a 12 V v novém stavu	0.5 ms
spínací čas při 0,5 baru a 24 V v novém stavu	0.8 ms
vypínací čas při 0,5 baru a 24 V v novém stavu	0.5 ms
tolerance času pro sepnutí	+/-15 %
tolerance času pro vypnutí	+15%/-25%
rozsah provozního napětí DC	12 ... 53 V
spínací cyklus	100%
upozornění k provoznímu napětí	jen s kabely MHJ9-KMH-...
odpor cívky	2.5 Ohm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
omezení pro teplotu okolí a média	v závislosti na spínací frekvenci
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 50 °C
přípustná povrchová teplota cívky	120 °C
teplota média	-5 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	30 g
elektrické připojení	konektor KMH 2 piny
typ upevnění	dle volby: instalace vedení

parametr	hodnota
	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	QS-1/4
připojení pneumatiky 2	QS-1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	HNBR
materiál tělesa	zesílený PA
materiál šroubů	ocel