

hadice z plastu PUN-H-5/8-NT-150-CB

č. dílu: 567968

FESTO

přípustná pro použití v potravinářství (odolná hydrolyze).
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| vnější průměr v palcích | 5/8 |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 0.288 Fuß |
| min. poloměr ohybu | 0.125 Fuß |
| provozní tlak závislý na teplotě | -14.4 ... 145 Psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| bezpečnost potravin | podle prohlášení výrobce |
| okolní teplota | -31 ... 145 °F |
| hmotnost výrobku dle délky | 1.38 oz/ft |
| barva | přírodní |
| tvrdost Shore | D 52 +/-3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu hadice | TPE-U(PU) |