

hadice z plastu PUN-H-3/16-BR-150-CB

č. dílu: 567995

FESTO

přípustná pro použití v potravinářství (odolná hydrolýze).



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	3/16
poloměr ohybu relevantní průtoku	0.069 ft
mín. poloměr ohybu	0.025 ft
vlastnosti hadice	pro použití v energetických řetězech pro aplikace s vyšším počtem taktů
podmínky pro zkoušky hadice	použití v energetických řetězech: >5 mil. cyklů podle FN 942021
provozní tlak závislý na teplotě	-14.4 ... 145 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-31 ... 145 °F
hmotnost výrobku dle délky	0.13 oz/ft
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 3/16"
barva	hnědý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-U(PU)