


saně Mini DGSC-6-10-P-P

č. dílu: 569792

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 mm
průměr pístu	6 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	vedení v kuličkových pouzdrech
konstrukce	kinematika posuvové desky
snímání polohy	bez
provozní tlak v Mpa	0.1 ... 0.6 MPa
provozní tlak	1 ... 6 bar 14.5 ... 87 psi
opakovatelná přesnost	0,2 mm
provozní režim	dvojitý
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	10 ... 50 °C
max. síla Fy	20 N
max. síla Fz	20 N
max. moment Mx	0.3 Nm
max. moment My	0.4 Nm
max. moment Mz	0.4 Nm
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	12.7 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	17 N
pohybující se hmotnost	17 g
hmotnost výrobku	52 g
typ upevnění	s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem
připojení pneumatiky	M3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	POM
materiál těsnění	NBR
materiál vedení	vysoce legovaná ocel
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel