

hadice z plastu PEN-5/32-SW-150-CB

č. dílu: 569881

FESTO

kalibrace vnějšího průměru, pro připojení QS, polyetylén (nepřípustné při výrobě potravin).

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| vnější průměr v palcích | 5/32 |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 0.065 Fuß |
| min. poloměr ohybu | 0.032 Fuß |
| provozní tlak závislý na teplotě | -14.4 ... 145 Psi |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| okolní teplota | -22 ... 140 °F |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.067 oz/ft |
| barva | černý |
| tvrdost Shore | D 52 +/-3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS prosté mědi a PTFE |
| informace o materiálu hadice | PE |