

# hadice z plastu PLN-3/8-NT-150-CB

č. dílu: 569901

FESTO

vysoká odolnost chemikáliím a hydrolýze.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	3/8
poloměr ohybu relevantní průtoku	0.187 ft
min. poloměr ohybu	0.115 ft
provozní tlak závislý na teplotě	-14.4 ... 203 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] voda podle prohlášení výrobce na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-22 ... 176 °F
hmotnost výrobku dle délky	0.403 oz/ft
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 3/8"
barva	přírodní
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE