


zaslepovací deska

VABB-L1-10A

č. dílu: 569986

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	10.5 mm
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	9.4 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krycí desky	hliník legovaný pro tvářeni