

# hadice z plastu PAN-MF-16X2-SW

č. dílu: 570363

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	16 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	130 mm
vnitřní průměr	12 mm
min. poloměr ohybu	75 mm
odpovídá normě	DIN 73378-PA12-PHL
vlastností hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.9 MPa -0.95 ... 19 bar -13.775 ... 275.5 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] minerální olej
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-60 ... 100 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.09 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 16 mm
barva	černý
tvrdost Shore	D 65 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	polyamid 12