

hadice z plastu PAN-14X2-SI

č. dílu: 570392

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	14 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	80 mm
vnitřní průměr	10 mm
min. poloměr ohybu	50 mm
vlastností hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1.7 MPa -0.95 ... 17 bar -13.775 ... 246.5 psi
povolení	TÜV
klasifikace Maritime	viz certifikát
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.077 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 14 mm
barva	stříbrný
tvrdost Shore	D 55 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-A