

# automat FED-CECCAN

č. dílu: 570400  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
okolní teplota	0 ... 50 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
rozhraní pro síť	CAN
rozhraní pro síť, technika připojení	konektor Sub-D 9 pinů
rozhraní pro síť, rychlost přenosu	1 Mbit/s max. nastavitel.
Ethernet, připojovací konektor	RJ45
Ethernet, počet	1
Ethernet, rychlost přenosu	10/100 Mbit/s
Ethernet, dostupné protokoly	TCP/IP, EasyIP
programovací software	CoDeSys provided by Festo
programovací jazyk	podle IEC 61131-3 liniové schéma (LDR) statement list (STL) strukturovaný text funkční diagram diagram s funkčními bloky přídav. CFC
data CPU	procesor 32 bit RISC 24 MHz Watchdog