

# hadice z plastu PEN-14X2-SW

č. dílu: 570516

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	14 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	80 mm
vnitřní průměr	9.5 mm
min. poloměr ohybu	45 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
povolení	TÜV
certifikát vydavatele	B 013277 0506 00
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] voda (kapalná, bez ledu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída čistoty prostředí	Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci.
okolní teplota	-30 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.0773 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 14 mm
barva	černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	PE