


obslužné zařízení FED-400

č. dílu: 570864
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	56 mm
výška	109 mm
délka	149 mm
max. tloušťka panelu	5 mm
paměť pro uživatele	2 Mbyte
hodiny reálného času	ano
seznam událostí	256
paměť pro recepty	32 kByte
alarmy	1,024
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet barev	256
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	4,3"
zálohovací baterie	3 V / 270 mA Lithium
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	480x272 pixely
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	0,4 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 50 °C
povolení	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
hmotnost výrobku	1,000 g
rozhraní AUX	Sub-D 9 pinů zásuvka
PC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
programovací rozhraní	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhraní	RS232 Sub-D 15 pinů konektor
rozhraní USB	ano
sběrnice	100 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	FED Designer verze 6.09 nebo vyšší