


nástrčná spojka NECU-FCG40-K

č. dílu: 570895

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odpovídá normě	EN 60603-13
četnost připojení	50
výstup kabelu	přímo
hmotnost výrobku	5 g
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec FC
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	40
elektrické připojení 1, druh upevnění	aretace západkou
elektrické připojení 2, technika připojení	nožová svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	1.5 A
jmenovitý průřez vodiče	0.13 mm ²
jmenovitý průřez vodičem (AWG)	AWG26
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-5 ... 50 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál tělesa	zesílený PBT
materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno