


konektor NECU-S-ECG4-HX-Q3

č. dílu: 570922

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	c UL us - Recognized (OL)
četnost připojení	1
typ upevnění	s aretací
elektrické připojení	4 piny přímý konektor/zařezávací svorky čtyřhranný tvar
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	3 A
napěťová pevnost	0.8 kV
přípustný průměr jednotlivého vodiče	≥ 0.07 mm
přípustný průměr vodiče	0.8 ... 1 mm
průřez přívodu	0.14 mm ²
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-20 ... 60 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	2
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	PBT PC
materiál nástrčných kontaktů	pozlaceno
přípustná izolace vodiče	PP PVC TPE-E