


# konektor NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

č. dílu: 570955

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
četnost připojení	50
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	18 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, druh upevnění	aretace šroubu se šestihranem OK 18 a podélným rýhováním
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	2.5 kV
šroubení pro kabel	Pg7
přípustný průměr kabelu	2.5 ... 2.9 mm
průřez přívodu	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
materiál tělesa	PA
materiál převlečné matice	PA
materiál nástrčných kontaktů	mosaz bílý bronz potažený