


vodicí jednotka

ELFR-...-35- -

č. dílu: 571435

FESTO



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	50 ... 800 mm
velikost	35
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	jednotka s vedením bez pohonu
max. zrychlení	50 m/s ²
max. rychlost	1 ... 3 m/s
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-10 ... 50 °C
momenty ploch 2.stupně ly	3.77E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně lz	4.19E+03 mm ⁴
max. síla Fy	50 N
max. síla Fz	50 N
max. odpor při pohybu naprázdno	3 N
směrná hodnota pro výkon pohybu	5,000 km
přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvíhu	0 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	1,200 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	23 g
materiál profilu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytý pohonu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál vodicí kolejnice	ocel
materiál saní	hliník legovaný pro tváření eloxovaný