


adaptéry VAVE-C8-1R8

č. dílu: 571686

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
indikace stavu signálu	LED
jmenovité provozní napětí DC	24 V
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
utahovací moment	0.25 Nm
hmotnost výrobku	3.5 g
elektrické připojení	3 piny / 2 piny M8 / - konektor / zásuvka
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	bronz