


# hadice z plastu PAN-M-4X0,75-GN-500

č. dílu: 572092

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	4 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	15 mm
vnitřní průměr	2.5 mm
min. poloměr ohybu	10 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 42 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
okolní teplota	-60 ... 100 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.008 kg/m
barva	zelená
tvrdost Shore	D 65 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	polyamid 12