


# uzel síť CPX-M-FB20

č. dílu: 572334  
výběhový výrobek

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 100 mm x 110 mm x 130 mm
síťová sběrnice	(Rugged Line FO conn. ,input) spojení optickým kabelem (Rugged Line LWL), vstupní
diagnóza specifická pro zařízení	diagnostika orientovaná na jednotlivé kanály a moduly - nízké napětí na modulech - paměť pro diagnostiku
parametrizace	- diagnostické vlastnosti - reakce při poruše - ovládání kanálů (force) - nastavení signálu - systémový parametr
přídavné funkce	parametrizace modulů a systému pomocí obslužných zařízení stav systému lze zobrazit pomocí procesních dat přídavné komunikační rozhraní pro ovládací zařízení
ovládací prvky	spínače DIL
přenosová rychlost	500, 2000 kBit/s
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 90 mA
jmenovité provozní napětí DC	24 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1,070 g
maximální objem adres pro výstupy	12 Byte
maximální objem adres pro vstupy	12 Byte
protokol	Interbus
indikace LED specifická pro síť	BA: síť je aktivní FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: provozní napětí
indikace LED specifická pro výrobek	M: modifikovat, parametrizace SF: chyba systému US1: napájení elektroniky, napájení čidel US2: silové napájení
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	hliník