

prvek s pevným škrcením - SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7

č. dílu: 572543

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrcení
připojení pneumatiky 1	připojovací deska
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	3.5 ... 115 l/min
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
okolní teplota	-5 ... 60 °C
jmenovitá světlost	0.3 ... 1.7 mm
montážní poloha	libovol.
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 40 °C
teplota média	-5 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál držáku	POM
materiál dutého šroubu	hliník legovaný pro tváření