


modul vstupů CPX-L-16DE-16-KL-3POL

č. dílu: 572606

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(včetně propojovacího bloku) 50 mm x 107 mm x 41 mm
hmotnost výrobku	167 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP20
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika 16 stav kanálu
diagnostika	zkrat/přetížení, každý kanál
parametrizace	filtrace vstupů (čas) doba prodloužení signálu chování po zkratu sledování modulu
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 15 mA
počet vstupů	16
charakteristická křivka vstupů	IEC1131-T2, Typ 01
spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 15 V
logika spínání vstupů	PNP (s kladným spínáním)
filtrace vstupů	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms lze parametrizovat)
max. součtový proud vstupů v modulu	1.8 A
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ne
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý modul