

# hadice z plastu PU-3-BL

č. dílu: 5732

FESTO

pro šroubení CN a CK, zvláště pružná a odolná zlomu, polyuretan (není povoleno použití při výrobě potravin).

Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	4,4 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	14 mm
vnitřní průměr	2,9 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0,95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-35 ... 60 °C
povolení	TÜV
hmotnost výrobku dle délky	0,0096 kg/m
barva	modrý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	prostě mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)