

# připojovací lišta VABM-L1-10HW-G18-16-GR

č. dílu: 573442

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	10.5 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	16
povolení	c UL us - Recognized (OL)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
třída čistoty prostředí	třída ISO 6
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	844 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	M5
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	M5
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	M7
připojení pneumatiky 3	G1/8
připojení pneumatiky 4	M7
připojení pneumatiky 5	G1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvářeni