

obslužné zařízení FED-3000

č. dílu: 573906

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	42 mm
výška	267 mm
délka	337 mm
max. tloušťka panelu	4 mm
paměť pro uživatele	64 Mbyte
počet LED pro uživatele	1
hodiny reálného času	ano
seznam událostí	1,024
paměť pro recepty	32 Kilobyte
alarmy	1,024
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet barev	64 k
počet systémových LED	4
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	13,3"
zálohovací baterie	nabíjecí akumulátor Li-
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	WXGA, 1280x800 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	1,4 A
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 50 °C
povolení	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
hmotnost výrobku	2,500 g
rozhraní AUX	Sub-D 9 pinů zásuvka
rozhraní pro tiskárnu	RS232 Sub-D zásuvka 9 pinů
PC rozhraní	RS232 Sub-D zásuvka 9 pinů
programovací rozhraní	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhraní	9 pinů RS232 RS485 konektor

parametr	hodnota
	Sub-D
rozhraní USB	ano
sběrnice	RJ45 10/100 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	FED Designer 6.10 nebo vyšší