

# elektrická přípojovací deska VAVE-L1-1VK7-LP

č. dílu: 573942

★ doporučené výrobky

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	pro statické použití
ochrana proti přepólování	bipolárn.
přídavné funkce	zhášení jisker
indikace stavu signálu	LED
jmenovité provozní napětí DC	24 V 12 V
napěťová pevnost	0.8 kV
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 60 °C
montážní poloha	libovol.
max. utahovací moment	0.27 Nm
min. poloměr ohybu kabelu	34 mm
hmotnost výrobku	20 g
elektrické připojení	2 piny/2 vodiče úhlová zásuvka/kabel čtyřhranný tvar/volný konec
struktura kabelu	2x0,25
průměr kabelu	3.4 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,1 mm
délka kabelu	1 m
konce vodičů	dutinka pro vodič
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
typ upevnění	na elektromagn. ventilu se samořezným šroubem
barva tělesa	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	PA
materiál těsnění	EPDM
materiál tělesa	PA
materiál pláště kabelu	TPV
materiál šroubů	zušlechťená ocel