


# obslužné zařízení CDPX-X-A-W-4

č. dílu: 574410  
výběhový výrobek

FESTO

širokoúhlý displej velikosti 4", dotykový

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota  |
|---|--|
| hloubka montáže                           | 56 mm  |
| výška                                     | 107 mm   |
| délka                                     | 147 mm   |
| max. tloušťka panelu                      | 4 mm   |
| hodiny reálného času                      | ano  |
| seznam událostí                           | 2,048  |
| paměť pro recepty                         | 32 Kilobyte  |
| strany                                    | 1,000  |
| štítky                                    | 10,000   |
| widgety                                   | 2,000  |
| objektů na jedné straně                   | 2,000  |
| uživatel                                  | 50   |
| současný přístup ke klientům              | 4  |
| paměť pro trendy                          | 30   |
| křivek pro každý trend widget             | 5  |
| recepty                                   | 32   |
| sady parametrů pro každý recept           | 32,000   |
| paměť pro události                        | 4  |
| událostí v každé paměti pro události      | 2,048  |
| alarmy                                    | 2,000  |
| velikost souboru JavaSkript, každá strana | 8 Kilobyte   |
| velikost projektu                         | 30   |
| plánovač                                  | 30   |
| podporované protokoly PLC                 | CODESYS 2.3<br>CODESYS 3.X<br>ModbusRTU Client<br>ModbusRTU Server<br>ModbusTCP Client<br>ModbusTCP Server |
| odchylka hodin reálného času              | 130 s/měsíc  |
| počet barev                               | 64 k   |
| počet systémových LED                     | 1  |
| zobrazení                                 | barva TFT  |
| schopnost zobrazit                        | Touchscreen  |
| velikost zobrazení                        | 4,3"   |
| zálohovací baterie                        | nabíjecí akumulátor Li-  |
| rozsah provozního napětí DC               | 18 ... 30 V  |
| rozlišení displeje                        | 480x272 pixely   |
| jmenovité provozní napětí DC              | 24 V   |
| příkon při jmenovitém provozním napětí    | 0,4 A  |
| povolení                                  | C-Tick<br>c UL us - Listed (OL)  |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)        | podle směrnice EU-EMC  |

| parametr                  | hodnota                          |
|---------------------------|----------------------------------|
| shoda ohledně LABS        | VDMA24364-B2-L                   |
| skladovací teplota        | -20 ... 70 °C                    |
| relativní vlhkost vzduchu | 5 - 85 %<br>nekondenzující       |
| stupeň krytí              | IP65 z čelní strany, IP20 zezadu |
| okolní teplota            | 0 ... 50 °C                      |
| hmotnost výrobku          | 1,000 g                          |
| PLC rozhraní              | Ethernet<br>RS485                |
| rozhraní USB              | ano                              |
| slot pro karty SD         | 1                                |
| sběrnice                  | RJ45 10/100 MBd                  |
| typ upevnění              | montáž do panelu                 |
| upozornění k materiálu    | ve shodě s RoHS                  |
| programovací software     | Designer Studio                  |