


# obslužné zařízení CDPX-X-A-W-7

č. dílu: 574411  
výběhový výrobek

FESTO

širokoúhlý displej velikosti 7", dotykový

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	47 mm
výška	147 mm
délka	187 mm
max. tloušťka panelu	4 mm
hodiny reálného času	ano
seznam událostí	2,048
paměť pro recepty	32 Kilobyte
strany	1,000
štítky	10,000
widgety	2,000
objektů na jedné straně	2,000
uživatel	50
současný přístup ke klientům	4
paměť pro trendy	30
křivek pro každý trend widget	5
recepty	32
sady parametrů pro každý recept	32,000
paměť pro události	4
událostí v každé paměti pro události	2,048
alarmy	2,000
velikost souboru JavaSkript, každá strana	8 Kilobyte
velikost projektu	30
plánovač	30
podporované protokoly PLC	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet barev	64 k
počet systémových LED	1
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	7"
zálohovací baterie	nabíjecí akumulátor Li-
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	WVGA, 800x480 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	0,7 A
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC

parametr	hodnota
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	1,000 g
PLC rozhraní	Ethernet RS485
rozhraní USB	ano
slot pro karty SD	1
sběrnice	RJ45 10/100 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	Designer Studio