


obslužné zařízení CDPX-X-A-S-10

č. dílu: 574412
výběhový výrobek

FESTO

displej velikosti 10", dotykový

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	56 mm
výška	232 mm
délka	287 mm
max. tloušťka panelu	4 mm
hodiny reálného času	ano
seznam událostí	2,048
paměť pro recepty	32 Kilobyte
strany	1,000
štítky	10,000
widgety	2,000
objektů na jedné straně	2,000
uživatel	50
současný přístup ke klientům	4
paměť pro trendy	30
křivek pro každý trend widget	5
recepty	32
sady parametrů pro každý recept	32,000
paměť pro události	4
událostí v každé paměti pro události	2,048
alarmy	2,000
velikost souboru JavaSkript, každá strana	8 Kilobyte
velikost projektu	30
plánovač	30
podporované protokoly PLC	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
odchylka hodin reálného času	130 s/měsíc
počet barev	64 k
počet systémových LED	1
zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	10,4"
zálohovací baterie	nabíjecí akumulátor Li-
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozlišení displeje	SVGA, 800x600 Pixel
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	1 A
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC

parametr	hodnota
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 z čelní strany, IP20 zezadu
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	2,100 g
PLC rozhraní	Ethernet RS485
rozhraní USB	ano
slot pro karty SD	1
sběrnice	RJ45 10/100 MBd
typ upevnění	montáž do panelu
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	Designer Studio