


připojovací lišta VABM-L1-18W-G38-9

č. dílu: 574474

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	19 mm
max. počet ventilových pozic	16
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
max. utahovací moment při montáži na lištu	1.5 Nm
max. utahovací moment upevnění ventilů	1.18 Nm
max. utahovací moment při montáži na stěnu	3 Nm
hmotnost výrobku	1,391 g
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	M5
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	M5
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G1/4
připojení pneumatiky 3	G3/8
připojení pneumatiky 4	G1/4
připojení pneumatiky 5	G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tvárění